

Datenblatt

Filterkuchen

Rogoźnica II



Dr. **KRAKOW**
Rohstoffe GmbH

Beschreibung: Feldspat-dominanter Filterkuchen aus der Granitwäsche, der im Steinbruch Rogoźnica II in der Gemeinde PL-58-150 Strzegom in Niederschlesien/Südpolen als Nebenprodukt gewonnen wird. Jahrestonnage bis zu 10.000 t. Geologische Zuordnung: Präkambrische bis paläozoische Granitintrusionen.

Anwendung: Einsatz als leicht plastischer Zusatzstoff mit abmagernder Wirkung. Verbessert den Trocknungs- und Ausbrennprozess. Geeignet zur Reduzierung der Trocken- und Brennschwindung. Klinkereigenschaften ab 1.100 Grad C. Optimierung des Kornbandes im Mittelkornbereich. Keine Zerkleinerung erforderlich, nur homogenes Einmischen.

Lieferform: Als Filterkuchen 0/0,4 mm ab Kammerfilterpresse. Transport als kohäsives Schüttgut in Kippsattelaufliegern. In der Regel von März bis Dezember verfügbar.

Bestellnummer: 6406 – Organisatorische Rückfragen bitte an: Fon +49 551 50455-0

Phasenanalyse RDA / FTIR

Mineralphasen	Anteil [MA %]
Phyllosilikate	15
<i>Illit / Glimmer (n)</i>	2
<i>Glimmer (n)</i>	8
<i>Smektit (n)</i>	5
Quarz	30
Feldspäte	55
Karbonate	-
Oxide/Hydroxide	-
Sulfide/Sulfate	-
Sonstige	-

q - innerkristallin quellfähig

n - innerkristallin nicht quellfähig

Chemische Analyse DIN EN ISO 12 677

Elemente	Anteil [MA %]
SiO ₂	71,55
Al ₂ O ₃	14,08
Fe ₂ O ₃	2,80
MnO	0,067
TiO ₂	0,314
CaO	1,37
MgO	0,35
K ₂ O	4,94
Na ₂ O	3,29
GLV. 1.025 °C	0,92

TOC ¹

-

1 - DIN ISO 10 694

Datenblatt

Filterkuchen

Rogoźnica II



Dr. **KRAKOW**
Rohstoffe GmbH

Keramtechnologie DKG-Richtlinien

Trockenschwindung [%]	
100 °C	1,7

Brennenschwindung [%]	
900 °C	-0,7
950 °C	-0,7
1.000 °C	-0,2
1.050 °C	2,1
1.100 °C	9,6
1.150 °C	10,7

Wasseraufnahme [MA %]	
900 °C	22,8
950 °C	22,6
1.000 °C	21,3
1.050 °C	16,2
1.100 °C	2,8
1.150 °C	0,1

Scherbenrohichte [g/cm ³]	
900 °C	1,49
950 °C	1,50
1.000 °C	1,54
1.050 °C	1,67
1.100 °C	2,14
1.150 °C	2,25

gebrannt in oxidierender Atmosphäre
im Laborofen



Korngrößenverteilung DIN 18 123

Fraktionen	Anteil [MA %]
< 2 µm	9
2 - 6 µm	14
6 - 20 µm	35
20 - 63 µm	31
63 - 200 µm	11
200 - 600 µm	0
600 - 2.000 µm	0
> 2.000 µm	0
Σ	100

Winkler-Dreieck Koordinaten

< 2 µm	9
2 - 20 µm	49
> 20 µm	42
Σ	100

Anlagen



Haftungsausschluss: Die angegebenen Daten stellen orientierende Richtwerte dar, die natürlichen Schwankungen unterliegen können. Jegliche Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. Alle Informationen sind unverbindlich. Stand Mai 2019.